

## SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M23 i zalewanych złącz wtykowych okrągłych M23 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej  $26,2 \pm 0,3$  mm. Moment dokręcający wynosi 2-2,5 Nm.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Nr zam.	<a href="#">1981560000</a>
Typ	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Ilość	1 szt.
opakowanie	Torebka z tworzywa sztucznego

**SCREWTY M23**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto	20.24 g
------------	---------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Narzędzia do skręcania**

Ścieżka połączenia	M23	rozmiar	26.2 mm
--------------------	-----	---------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		