

HDC CM BUS SV M2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduł ConCept – CSB jest zaprojektowany jako moduł podwójny i zajmuje dwa miejsca w ramie modułowej ConCept. Moduł ConCept – CSB składa się z uchwytu modułowego, w którym można umieścić dwa uchwyty styków. Uchwyt styku jest wykonany z odlewniczego stopu cynku i gwarantuje znakomite ekranowanie. Styki zaciskane są montowane we wkładzie z tworzywa sztucznego, co zapewnia izolację względem uchwytu styku. Różne liczby biegunów, 1-, 4- 8 biegunów gwarantuje najrozszybsze możliwości zastosowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1983750000
Typ	HDC CM BUS SV M2
GTIN (EAN)	4032248688913
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Wysokość	28.5 mm	Wysokość (cale)	1.122 inch
Szerokość	22.8 mm	Szerokość (cale)	0.8976 inch
Długość	34 mm	Długość (cale)	1.3386 inch
Masa netto	7.92 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
-------------------------	-----	--------	--------

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	złącze męskie
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	moduł ConCept
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A
bez halogenu	false	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak

wymiary

Szerokość	22.8 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość wtyku	28.5 mm		

wersja

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Materiał podstawowy	Poliwęglan
------------------	----------------------	---------------------	------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Rysunki

