

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Set
Nr zam.	1989020000
Typ	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	134 mm	Głębokość (cale)	5.2756 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Szerokość	67 mm	Szerokość (cale)	2.6378 inch
Masa netto	494 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dane ogólne

Rodzaj produktu	Set																								
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym																								
Materiał ramy	odlew ciśnieniowy cynkowy																								
Materiał wieka	Poliwęglan (PC)																								
produkt referencyjny	IE-FC-SFP-KEY2 , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C , IE-FC-PWPC																								
Produkt referencyjny	<table border="1"> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-FC-SFP-KEY2</td> </tr> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-FC-SP-PWB/2ST</td> </tr> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-FCI-PWB-DE</td> </tr> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-BI-USB-A</td> </tr> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-BI-RJ45-C</td> </tr> <tr> <td>Liczność</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Odwołania</td> <td>IE-FC-PWPC</td> </tr> </table>	Liczność	1	Odwołania	IE-FC-SFP-KEY2	Liczność	1	Odwołania	IE-FC-SP-PWB/2ST	Liczność	1	Odwołania	IE-FCI-PWB-DE	Liczność	1	Odwołania	IE-BI-USB-A	Liczność	1	Odwołania	IE-BI-RJ45-C	Liczność	1	Odwołania	IE-FC-PWPC
Liczność	1																								
Odwołania	IE-FC-SFP-KEY2																								
Liczność	1																								
Odwołania	IE-FC-SP-PWB/2ST																								
Liczność	1																								
Odwołania	IE-FCI-PWB-DE																								
Liczność	1																								
Odwołania	IE-BI-USB-A																								
Liczność	1																								
Odwołania	IE-BI-RJ45-C																								
Liczność	1																								
Odwołania	IE-FC-PWPC																								

Dane techniczne

Druk	Z przymocowanym napisem: „Tylko serwis!”, „USB”, „Ethernet”, „230 V AC”	Płytki wkładki	2x dane, 1x zasilanie, Ekranowane
Ramka	Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz	Napięcie znamionowe gniazda	250 V

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wkładki zasilania	Gniazdo DE	Wkładki danych	USB 2.0 A/A, Złącze RJ45 Kat.6A
Prąd znamionowy gniazda	16 A		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rysunki

