

## IE-USB-A-A-1.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfekcjonowane przewody IE

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel USB, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
Nr zam.	<a href="#">1993550015</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
Ilość	1 szt.

## IE-USB-A-A-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	1.5 m	Długość (cale)	59.0551 inch
Masa netto	52 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-15 °C...80
Temperatura układania		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka czarny

## Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku Złoto na niklu

## Budowa kabla

średnica płaszczka	4.5 mm	kolor płaszczka	czarny
Przekrój	2*AWG28 + 2*AWG24	Średnica płaszczka, maks.	4.7 mm
Średnica płaszczka, min.	4.3 mm	tworzywo płaszczka	PVC

## wtyki lewe

Wtyk po lewej USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

## wtyki prawe

Wtyk po prawej USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		