

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---------------------------|
| Nr zam. | 2000360000 |
| Typ | EASYCRIMP |
| GTIN (EAN) | 4050118394528 |
| Ilość | 1 szt. |

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|
| Głębokość | 125 mm | Głębokość (cale) | 4.9212 inch |
| Wysokość | 255 mm | Wysokość (cale) | 10.0394 inch |
| Szerokość | 230 mm | Szerokość (cale) | 9.0551 inch |
| Masa netto | 5000 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Dane techniczne

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Wykonanie | mechaniczny, z wymiennymi wkładami |
|-----------|------------------------------------|

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| napęd | mechaniczne | Uchwyt mocujący min. | 35 mm |
| Wysokość konstrukcyjna uchwytu, maks. | 22 mm | Skok dźwigni maks. | 230 mm |
| Szerokość uchwytu maks. | 28 mm | Skok dźwigni min. | 140 mm |
| Uchwyt mocujący maks. | 68 mm | Wysokość konstrukcyjna uchwytu, min. | 12 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

