

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2000360000
Typ	EASYCRIMP
GTIN (EAN)	4050118394528
Ilość	1 szt.

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	125 mm	Głębokość (cale)	4.9212 inch
Wysokość	255 mm	Wysokość (cale)	10.0394 inch
Szerokość	230 mm	Szerokość (cale)	9.0551 inch
Masa netto	5000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, z wymiennymi wkładami
-----------	------------------------------------

dane narzędzia do zagniatania

napęd	mechaniczne	Uchwyt mocujący min.	35 mm
Wysokość konstrukcyjna uchwytu, maks.	22 mm	Skok dźwigni maks.	230 mm
Szerokość uchwytu maks.	28 mm	Skok dźwigni min.	140 mm
Uchwyt mocujący maks.	68 mm	Wysokość konstrukcyjna uchwytu, min.	12 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

