


HDC XX5E01 MOXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Nr zam. | 2003890050 |
| Typ | HDC XX5E01 MOXXXX-0050 |
| GTIN (EAN) | 4050118521528 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0 g

Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 0.5 m

kolor płaszczka zielony

Ekranowane Tak

Halogenki Nie, bezhalogenowy

izolacja PE

Materiał płaszczka PUR

Kodowanie kolorami biały, żółty, niebieski, pomarańczowy

Średnica zewnętrzna Średnica 6.5 mm

Znaki ±

Tolerancja 0.2

Średnica zewnętrzna 6.5 mm ± 0.2

Dane ogólne

Liczba biegunów 4

kodowanie Kodowanie D

Szybkość przesyłania danych 100 MBit/s

Kategoria Cat. 5e

Znamionowe natężenie prądu 4 A

Typ złącze męskie

Wersja przeciwna otwarte

Długość kabla 0.5 m

Powierzchnia styku Au (złoto)

Opór izolacji $\geq 108 \Omega$

Napięcie znamionowe 250 V

Cykle wpinania ≥ 100

Stopień zanieczyszczenia 2

Wersja strony modułu Męskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

ECLASS 14.0 27-06-03-07

ECLASS 15.0 27-06-03-07

Rysunki

| | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |
