

## HDC XX5E01 FOXXXX-0600

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2003920600
Typ	<a href="#">HDC XX5E01 FOXXXX-0600</a>
GTIN (EAN)	4050118521719
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-09-30T00:00:00+02:00

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Średnica 6.5 mm Masa netto 353.76 g

## Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 90 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 6 m  
kolor płaszczki zielony  
Ekranowane Tak  
Halogenki Nie, bezhalogenowy  
izolacja PE  
Materiał płaszczki PUR  
Kodowanie kolorami biały, żółty, niebieski, pomarańczowy  
Średnica zewnętrzna  
Średnica 6.5 mm  
Znaki ±  
Tolerancja 0.2  
Średnica zewnętrzna 6.5 mm ± 0.2

## Dane ogólne

Liczba biegunów 4 Długość kabla 6 m  
kodowanie Kodowanie D Powierzchnia styku Au (złoto)  
Szybkość przesyłania danych 100 MBit/s Opór izolacji  $\geq 108 \Omega$   
Kategoria Cat. 5e Napięcie znamionowe 250 V  
Znamionowe natężenie prądu 4 A Cykle wpinania  $\geq 100$   
Typ złącze żeńskie Stopień zanieczyszczenia 2  
Wersja przeciwna otwarte Wersja strony modułu Żeńskie

## Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599  
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07  
ECLASS 15.0 27-06-03-07