

## ELS 6/30 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### ELS

ELS to specjalne bezklejowe etykiety do oznaczników kabli WKM lub grupowych opravek szyldu. Matowy, cienki ale odporny na ścieranie poliester pozwala na bardzo dobre opisywanie i zapewnia doskonałą czytelność. W połączeniu z hydrofobowymi tulejami WKM, rozwiązanie to pozwala na wykonywanie oznaczeń kabli o bardzo dużej odporności na trudne warunki środowiskowe.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ELS, Oznaczniki wkładane, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">2009980000</a>
Typ	ELS 6/30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118396850
Ilość	3000 szt.

## ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	0.14 mm	Głębokość (cale)	0.0055 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	0.06 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	bezhalogenowy
Szerokość	6 mm	Klasa palności wg UL 94	HB
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliester	Nadrukowane znaki	bez
Kompatybilna drukarka	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
Ilość na rolkę	3000		

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	115 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7 - 115 mm	Przekrój przyłącza przewodu	150 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Rysunki**



## ELS 6/30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## WKM do szyldów wsuwanych



Wykonana bez zastosowania halogenów, przezroczysta kieszeń WKM zapewnia wyjątkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach. Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem. Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniający maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu. Korzyści ze stosowania kabli WKMPapierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych. Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WKM 8/30	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190206666	Oznaczniki do przewodów i kabli, transparentny	
Ilość	50 ST		

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Ilość	1 ST		

## THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## ELS 6/30 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Ilość	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Ilość	1 ST	