

## UR20-EM-2009360000-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Replacement part
Nr zam.	<a href="#">2011260000</a>
Typ	UR20-EM-2009360000-SP
GTIN (EAN)	4050118398229
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	61 mm	Głębokość (cale)	2.4016 inch
Wysokość	110 mm	Wysokość (cale)	4.3307 inch
Szerokość	12 mm	Szerokość (cale)	0.4724 inch
Masa netto	28 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		