



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
Nr zam.	2330260000
Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Ilość	20 szt.

Dane techniczne**Dopuszczenia**ROHS Zgodny**Wymiary i masa**Masa netto 1.35 g**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%**Dane ogólne techniczne**Podstawowy materiał obudowy PA 66 Stopień ochrony IP67
Temperatura eksploatacyjna -40 °C ... 90 °C**Klasyfikacje**ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08