



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
Nr zam.	<a href="#">2330260000</a>
Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Ilość	20 szt.

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Wymiary i masa**

Masa netto	1.35 g
------------	--------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Dane ogólne techniczne**

Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Stopień ochrony	IP67
Temperatura eksploatacyjna	-40 °C ... 90 °C		

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		