

**CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są używane tam, gdzie wymagane są pomiary i przetwarzanie wysokich prądów do 5000 A. Nasze wtykowe przekładniki prądowe dostarczają prąd wtórny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weidmüller oferuje również kompaktowe przekładniki prądowe o niskiej mocy do konwersji prądów do 600 A na napięcia do 333 mV.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 200 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 0,5, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	<a href="#">2421020000</a>
Typ	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118428988
Ilość	1 szt.
Producent	MBS AG

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2.0472 inch
Wysokość	80.9 mm	Wysokość (cale)	3.185 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2.3622 inch
Masa netto	307 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Właściwości elektryczne

klasa dokładności	0,5	Prąd wtórny	0...5 A
Obciążenie wtórne	2.5 VA	Prąd pierwotny	200 A

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	25.70 mm
Szyna	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

## Właściwości techniczne


Stopień ochrony	IP20	Klasa izolacji	E
Ciepły prąd znamionowy ciągły	Icieplny 1,2 x Iznam.	Częstotliwość znamionowa	50 Hz

## Koordynacja izolacji

standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	klasa dokładności	0,5
----------	--------------------------------------	-------------------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



## CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Przepustowy przekładnik prądowy - ValueLine



#### Wtykowy przekładnik prądowy

Wtykowe przekładniki prądowe są używane tam, gdzie wymagane są pomiary i przetwarzanie wysokich prądów do 5000 A. Nasze wtykowe przekładniki prądowe dostarczają prąd wtórny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weidmüller oferuje również kompaktowe przekładniki prądowe o niskiej mocy do konwersji prądów do 600 A na napięcia do 333 mV.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2723380000</a>	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Ilość	1 ST	