

HDC XX6A01 MFSM12X-0500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Data use
Nr zam.	2450440500
Typ	HDC XX6A01 MFSM12X-0500
GTIN (EAN)	4050118464566
Ilość	1 szt.

HDC XX6A01 MFSM12X-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0.01 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
-----------------------------------	-----------------------

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	5 m
---------------	-----

kolor płaszcza	niebieski
----------------	-----------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Halogenki	Nie
-----------	-----

izolacja	spieniony
----------	-----------

Materiał płaszcza	Radox EM 104
-------------------	--------------

Kodowanie kolorami	biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski
--------------------	--

Średnica zewnętrzna	Średnica	8.1 mm
---------------------	----------	--------

Znaki	±
-------	---

Tolerancja	0.5
------------	-----

Średnica zewnętrzna	8.1 mm ± 0.5
---------------------	--------------

Dane ogólne

Liczba biegunów	8
-----------------	---

kodowanie	Kodowanie X
-----------	-------------

Szybkość przesyłania danych	10 Gbps, 10 Gb/s
-----------------------------	------------------

Kategoria	Cat. 6A
-----------	---------

Znamionowe natężenie prądu	0.5 A
----------------------------	-------

Typ	złącze męskie
-----	---------------

Wersja przeciwna	Żeńskie, prosty, M12X
------------------	-----------------------

Długość kabla	5 m
---------------	-----

Powierzchnia styku	Au (złoto)
--------------------	------------

Opór izolacji	≥ 108 Ω
---------------	---------

Napięcie znamionowe	50 V
---------------------	------

Cykle wpinania	≥ 2265 100
----------------	------------

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Wersja strony modułu	Męskie
----------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599
----------	----------

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

ETIM 10.0	EC002599
-----------	----------

ECLASS 9.1	27-06-03-08
------------	-------------

ECLASS 11.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 13.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ETIM 7.0	EC002599
----------	----------

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

ECLASS 9.0	27-06-03-07
------------	-------------

ECLASS 10.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 12.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 14.0	27-06-03-07
-------------	-------------

