

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Nr zam.	2453820000
Typ	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
Ilość	1 szt.

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	285 mm	Głębokość (cale)	11.2204 inch
Wysokość	120 mm	Wysokość (cale)	4.7244 inch
Szerokość	500 mm	Szerokość (cale)	19.685 inch
Długość	850 mm	Długość (cale)	33.4645 inch
Masa netto	5661.92 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie zaciskowe 6 - 300 mm ²		
Siła nacisku	znamionowy	60 kN	
	maks.	60 kN	

Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa DIN 46235	obszar zacisku, maks.	300 mm ²
obszar zacisku, min.	6 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

napęd	Ręczne - hydrauliczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	300 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	6 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do końcówek kablowych rurowych



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomagananiu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Wersja
Nr zam.	2469380000	Wkład narzędzia do zaciskania, 6mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Wersja
Nr zam.	2469540000	Wkład narzędzia do zaciskania, 10mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Wersja
Nr zam.	2469550000	Wkład narzędzia do zaciskania, 16mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Wersja
Nr zam.	2469560000	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Wersja
Nr zam.	2469570000	Wkład narzędzia do zaciskania, 35mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Wersja
Nr zam.	2469580000	Wkład narzędzia do zaciskania, 50mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Wersja
Nr zam.	2469590000	Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Wersja
Nr zam.	2469600000	Wkład narzędzia do zaciskania, 95mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Wersja
Nr zam.	2469610000	Wkład narzędzia do zaciskania, 120mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Ilość	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Wersja
Nr zam.	2469620000	Wkład narzędzia do zaciskania, 150mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Wersja
Nr zam.	2469630000	Wkład narzędzia do zaciskania, 185mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Wersja
Nr zam.	2469640000	Wkład narzędzia do zaciskania, 240mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Wersja
Nr zam.	2469650000	Wkład narzędzia do zaciskania, 300mm ² , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Ilość	1 ST	

... do zaprasowywanych końcówek kablowych



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Wersja
Nr zam.	2505280000	Wkład narzędzia do zaciskania, 6mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519662	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Wersja
Nr zam.	2505290000	Wkład narzędzia do zaciskania, 10mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519723	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Wersja
Nr zam.	2505300000	Wkład narzędzia do zaciskania, 16mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519709	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Wersja
Nr zam.	2505310000	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519693	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Wersja
Nr zam.	2505320000	Wkład narzędzia do zaciskania, 35mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519679	
Ilość	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Wersja
Nr zam.	2505330000	Wkład narzędzia do zaciskania, 50mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519686	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Wersja
Nr zam.	2505340000	Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519716	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Wersja
Nr zam.	2505350000	Wkład narzędzia do zaciskania, 95mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519730	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Wersja
Nr zam.	2505360000	Wkład narzędzia do zaciskania, 120mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519747	
Ilość	1 ST	

... do końcówek kablowych



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Wersja
Nr zam.	2505150000	Akcesoria, 6mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519532	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Wersja
Nr zam.	2505160000	Wkład narzędzia do zaciskania, 10mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519556	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Wersja
Nr zam.	2505170000	Wkład narzędzia do zaciskania, 16mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519549	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Wersja
Nr zam.	2505180000	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519570	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Wersja
Nr zam.	2505190000	Wkład narzędzia do zaciskania, 35mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519587	
Ilość	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Wersja
Nr zam.	2505200000	Wkład narzędzia do zaciskania, 50mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519600	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Wersja
Nr zam.	2505210000	Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519594	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Wersja
Nr zam.	2505220000	Wkład narzędzia do zaciskania, 95mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519563	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Wersja
Nr zam.	2505230000	Wkład narzędzia do zaciskania, 120mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519624	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Wersja
Nr zam.	2505240000	Wkład narzędzia do zaciskania, 150mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519631	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Wersja
Nr zam.	2505250000	Wkład narzędzia do zaciskania, 185mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519617	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Wersja
Nr zam.	2505260000	Wkład narzędzia do zaciskania, 240mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519648	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Wersja
Nr zam.	2505270000	Wkład narzędzia do zaciskania, 300mm ² , Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519655	
Ilość	1 ST	

... do tulejek kablowych



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Wersja
Nr zam.	2577810000	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118590722	
Ilość	1 ST	

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Wersja
Nr zam.	2577830000	Wkład narzędzia do zaciskania, 50mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118590708	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Wersja
Nr zam.	2577850000	Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118590692	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Wersja
Nr zam.	2577870000	Wkład narzędzia do zaciskania, 95mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118590685	
Ilość	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Wersja
Nr zam.	2577880000	Wkład narzędzia do zaciskania, 120mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118590678	
Ilość	1 ST	