

**TNST OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Wtyczka rozłączająca (terminal), Wemid, pomarańczowy
Nr zam.	<a href="#">2463540000</a>
Typ	TNST OR
GTIN (EAN)	4050118478211
Ilość	50 szt.

## TNST OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	29.73 mm	Głębokość (cale)	1.1705 inch
Wysokość	11.3 mm	Wysokość (cale)	0.4449 inch
Szerokość	2.7 mm	Szerokość (cale)	0.1063 inch
Masa netto	1.2 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C	

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Wskaźówka montażowa montaż bezpośredni

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskaźówka montażowa	montaż bezpośredni
--------------------	---------	---------------------	--------------------

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

## dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu	20 A	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3		

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza wtykowy

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		