


Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm ² , Zagniata- nie WM
Nr zam.	2469560000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	167 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	4
Średnica przewodu, min. AWG	4	obszar zacisku, maks.	25 mm ²

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	12 mm	Przekrój zacisku miedzianego	25
Szerokość zacisku w mm	12		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	25 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	2453810000	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

25 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurwe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	1495830000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1496490000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1496500000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1496510000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	KRN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1496520000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Wersja
Nr zam.	1496530000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495850000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495870000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495880000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495890000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Wersja
Nr zam.	1495900000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496180000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Ilość	100 ST	

240 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M8/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496190000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Ilość	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWN-M10/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496200000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Wersja
Nr zam.	1496210000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Ilość	100 ST	

25 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-25	Wersja
Nr zam.	1494730000	końcówka kablowa, 25 mm ² , 25 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118304275	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1497970000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1497980000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1497990000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1498000000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Wersja
Nr zam.	1498010000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497490000	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Ilość	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KWPN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497510000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497520000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	1497530000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-25	Wersja
Nr zam.	1498640000	końcówka kablowa,25 mm ² ,25 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308013	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	1494120000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	1494130000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	1494140000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	1494150000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	1494160000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Wersja
Nr zam.	1493490000	końcówka kablowa,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-25	Wersja
Nr zam.	1492800000	końcówka kablowa,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Wersja
Nr zam.	1492910000	końcówka kablowa,25 mm ² ,25 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302646	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/25	Wersja
Nr zam.	1493050000	końcówka kablowa,25 mm ² ,25 mm ² ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302783	
Ilość	100 ST	