


Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 50mm <sup>2</sup> , Zagniata- nie WM
Nr zam.	<a href="#">2469580000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	139 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	1
Średnica przewodu, min. AWG	1	obszar zacisku, maks.	50 mm <sup>2</sup>

## Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	5 mm	Przekrój zacisku miedzianego	50
Szerokość zacisku w mm	5		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	50 mm <sup>2</sup>	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

50 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496590000</a>	końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496600000</a>	końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496610000</a>	końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496620000</a>	końcówka kablowa, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Ilość	100 ST	

## Akcesoria

Typ	KRN-M14/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495750000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496630000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495840000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-50 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494820000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494830000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494840000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M6/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495950000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495970000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495980000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495990000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M14/50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494650000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496000000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494710000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Ilość	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M6/-50 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496270000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496280000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496290000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Ilość	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496300000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494750000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304381	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M6/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498510000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498070000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498080000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498090000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498570000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498110000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498120000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497590000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Ilość	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWPN-M10/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497610000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497620000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497630000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498660000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118307948	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493510000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493150000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493160000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493170000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493180000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M20/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493530000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492820000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492930000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302684	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493070000</a>	końcówka kablowa,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302691	
Ilość	100 ST	