

ES EPG/HPG 60 WM 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm ² , Zagniata- nie WM |
| Nr zam. | 2469590000 |
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118483857 |
| Ilość | 1 szt. |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość | 22 mm | Głębokość (cale) | 0.8661 inch |
| Wysokość | 42 mm | Wysokość (cale) | 1.6535 inch |
| Szerokość | 42 mm | Szerokość (cale) | 1.6535 inch |
| Masa netto | 121.44 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Opis styku

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| rodzaj styku | Końcówka kablowa seria Euro | Średnica przewodu, maks. AWG | 2/0 |
| Średnica przewodu, min. AWG | 2/0 | obszar zacisku, maks. | 70 mm ² |

Wkładki zaciskowe

| | | | |
|------------------------|------|------------------------------|----|
| Szerokość zagniecenia | 5 mm | Przekrój zacisku miedzianego | 70 |
| Szerokość zacisku w mm | 5 | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| rodzaj / profil zacisku | Zagniatanie WM |
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy 70 mm ² |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | EPG 60 | Wersja |
| Nr zam. | 2453810000 | narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z |
| Ilość | 1 ST | karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne |
| Typ | HPG 60 | Wersja |
| Nr zam. | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne |
| Ilość | 1 ST | |

70 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.
Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KRN-M6/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1496640000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M8/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1496650000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1496670000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M12/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1495570000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| Ilość | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KRN-M14/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1495770000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M16/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1495580000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M20/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1495590000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M6/-70 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494850000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M8/-70 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494860000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M10/-70 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494870000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KRN-M12/-70 S | Wersja |
| Nr zam. | 1494880000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M6/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496010000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M8/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496020000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496030000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M12/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496040000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M14/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1494660000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M16/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496050000 | końcówka kablowa, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| Ilość | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWN-M20/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1496070000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M8/-70 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496310000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M10/-70 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496320000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWN-M12/-70 45 | Wersja |
| Nr zam. | 1496330000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | VSTN/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1494760000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118304299 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M8/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498130000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M10/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498140000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M12/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498150000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M14/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498560000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M16/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498160000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KP-M20/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498170000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497640000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497650000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| Ilość | 25 ST | |

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWPN-M12/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497660000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/-70 90 | Wersja |
| Nr zam. | 1497680000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| Ilość | 25 ST | |
| Typ | VPN/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1498670000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M6/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493190000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M8/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493210000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M10/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493220000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M12/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493230000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M16/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493240000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KQN-M20/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493250000 | końcówka kablowa,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | KSN/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1492830000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302585 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | VPLN/-70 | Wersja |
| Nr zam. | 1492940000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| Ilość | 100 ST | |
| Typ | VSTN/70 | Wersja |
| Nr zam. | 1493080000 | końcówka kablowa,70 mm ² ,70 mm ² ,Brak |
| GTIN (EAN) | 4050118302967 | |
| Ilość | 50 ST | |