

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 120mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">2469610000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
Ilość	1 szt.

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	134 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	4/0
Średnica przewodu, min. AWG	4/0	obszar zacisku, maks.	120 mm <sup>2</sup>

## Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	5 mm	Przekrój zacisku miedzianego	120
Szerokość zacisku w mm	5		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	120 mm <sup>2</sup>	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria


## Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

120 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495790000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495650000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495670000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495800000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Ilość	25 ST	

## Akcesoria

Typ	KRN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495680000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495690000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494410000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494420000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494920000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494930000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Ilość	10 ST	
Typ	KWN-M8/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494680000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494450000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494470000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494480000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496390000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496400000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496410000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M16/-120 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496420000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494780000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118304282	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498480000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498240000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498250000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498490000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498270000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498280000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497750000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497760000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497770000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497780000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498690000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118307795	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQN-M8/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493320000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493330000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493340000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493350000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493360000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492960000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302936	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493110000</a>	końcówka kablowa, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118302813	
Ilość	50 ST	