

ES EPG/HPG 60 WM 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 185mm ² , Zagniatanie WM
Nr zam.	2469630000
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185
GTIN (EAN)	4050118484038
Ilość	1 szt.

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	115.28 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	6/0
Średnica przewodu, min. AWG	6/0	obszar zacisku, maks.	185 mm ²

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	5 mm	Przekrój zacisku miedzianego	185
Szerokość zacisku w mm	5		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	185 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	2453810000	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

185 mm²185 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.
Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-185	Wersja
Nr zam.	1497290000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185	Wersja
Nr zam.	1495430000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-185	Wersja
Nr zam.	1495440000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M14/-185	Wersja
Nr zam.	1497250000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Ilość	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M16/-185	Wersja
Nr zam.	1495450000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-185	Wersja
Nr zam.	1495470000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-185 S	Wersja
Nr zam.	1494980000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M12/-185 S	Wersja
Nr zam.	1494990000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Ilość	10 ST	
Typ	KRN-M16/-185 S	Wersja
Nr zam.	1495000000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Ilość	10 ST	
Typ	KWN-M10/-185 90	Wersja
Nr zam.	1494540000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-185 90	Wersja
Nr zam.	1494550000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-185 90	Wersja
Nr zam.	1494570000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M20/-185 90	Wersja
Nr zam.	1494580000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-185 45	Wersja
Nr zam.	1495340000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M12/-185 45	Wersja
Nr zam.	1495350000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M16/-185 45	Wersja
Nr zam.	1495370000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Ilość	20 ST	
Typ	KWN-M20/-185 45	Wersja
Nr zam.	1495380000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Ilość	20 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	VSTN/-185	Wersja
Nr zam.	1497390000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118306798	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M8/-185	Wersja
Nr zam.	1498540000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M10/-185	Wersja
Nr zam.	1498350000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M12/-185	Wersja
Nr zam.	1498360000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M14/-185	Wersja
Nr zam.	1498590000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M16/-185	Wersja
Nr zam.	1498370000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Ilość	25 ST	
Typ	KP-M20/-185	Wersja
Nr zam.	1498380000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Wersja
Nr zam.	1496800000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Wersja
Nr zam.	1496690000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Wersja
Nr zam.	1496700000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Wersja
Nr zam.	1496710000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-185 90	Wersja
Nr zam.	1496720000	końcówka kablowa, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-185	Wersja
Nr zam.	1498720000	końcówka kablowa, 185 mm ² , 185 mm ² , Brak
GTIN (EAN)	4050118308051	
Ilość	25 ST	