Karta katalogowa

SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2485360000
Typ	SAI-WDF 4P M12 K 230
GTIN (EAN)	4050118496048
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	20.5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	Kodowanie A
Powierzchnia styku	pozłacany	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Materiał styków	CuZn
Napięcie znamionowe	230 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
Stopień ochrony	IP67	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C

Ogólne dane techniczne

Liczba biegunów	4	kodowanie	Kodowanie A
Ścieżka połączenia	Złącze żeńskie M12, Kołek M12	Powierzchnia styku	pozłacany
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	230 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów

