



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel USB, USB A Mini, Interfejs serwisowy, USB A Mini, 0.3 m
Nr zam.	248820000
Typ	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Ilość	1 szt.

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	0.3 m	Długość (cale)	11.811 inch
Masa netto	29.5 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
Temperatura układania	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	czarny
-----------------	--------

Dane ogólne techniczne

Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP64
-----------------------------	----	-----------------	------

Budowa kabla

kolor płaszczka	czarny
-----------------	--------

Wtyki lewe

Wtyk po lewej	USB A Mini, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
---------------	---

Wtyki prawe

Wtyk po prawej	USB A Mini, IP20, styk żeński, prosty, Interfejs serwisowy, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		