

## IE-BHD-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji  
PROFINET

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Łącznik mocy, Kotnierz urządzenia, PROFINET
Nr zam.	<a href="#">2493490000</a>
Typ	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Ilość	1 szt.

## IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E92202

## Wymiary i masa

Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	36.2 mm	Szerokość (cale)	1.4252 inch
Długość	14.2 mm	Długość (cale)	0.5591 inch
Masa netto	23 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C

Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Ekranowanie	nieekranowane	Barwny	srebrno-szary
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	rodzaj montażu	4 wkręty
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	500
Stopień zanieczyszczenia	2	materiał uszczelki	NBR
Rodzaj blokady	Push Pull		

## Standardy ogólne

Nr certyfikatu (UR) E92202

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-BHD-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Wycięcie montażowe

