

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania - Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci - Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB - Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 25mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">2505180000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	167 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa DIN 46235, Końcówka kablowa DIN 46267 Część 1	Średnica przewodu, maks. AWG	4
Średnica przewodu, min. AWG	4	obszar zacisku, maks.	25 mm <sup>2</sup>

## Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	10	Szerokość zagniecenia	5 mm
Przekrój zacisku aluminium	10	Przekrój zacisku miedzianego	25
Szerokość zacisku w mm	12		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 25 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurwe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495830000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496490000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496500000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496510000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Ilość	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KRN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496520000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Ilość	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496530000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495850000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495870000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495880000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495890000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495900000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M6/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496180000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Ilość	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M8/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496190000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Ilość	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M10/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496200000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Ilość	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496210000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Ilość	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494730000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118304275	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497970000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497980000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497990000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498000000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Ilość	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498010000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497490000</a>	końcówka kablowa, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Ilość	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWPN-M8/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497510000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497520000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Ilość	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497530000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Ilość	100 ST	
Typ	VPN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498640000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308013	
Ilość	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494120000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494130000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494140000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494150000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494160000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493490000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492800000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492910000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302646	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493050000</a>	końcówka kablowa,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302783	
Ilość	100 ST	