

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania - Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci - Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB - Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

#### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 70mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">2505210000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	119.68 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa DIN 46235, Końcówka kablowa DIN 46267 Część 1	Średnica przewodu, maks. AWG	2/0
Średnica przewodu, min. AWG	2/0	obszar zacisku, maks.	70 mm <sup>2</sup>

## Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	16	Szerokość zagniecenia	5 mm
Przekrój zacisku aluminium	50	Przekrój zacisku miedzianego	70
Szerokość zacisku w mm	5		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 70 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Akcesoria


## Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganium hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496640000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496650000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496670000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495570000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KRN-M14/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495770000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495580000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495590000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494850000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494860000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494870000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494880000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M6/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496010000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496020000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496030000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496040000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494660000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496050000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M20/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496070000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496310000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496320000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496330000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494760000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Brak
GTIN (EAN)	4050118304299	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498130000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498140000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498150000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498560000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498160000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498170000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497640000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497650000</a>	końcówka kablowa, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWPN-M12/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497660000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497680000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498670000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118308020	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M6/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493190000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493210000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493220000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493230000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493240000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493250000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Ilość	50 ST	
Typ	KSN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492830000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Ilość	50 ST	
Typ	VPLN/-70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492940000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302738	
Ilość	100 ST	
Typ	VSTN/70	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493080000</a>	końcówka kablowa,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302967	
Ilość	50 ST	