

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie dużemu zakresowi przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 95mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">2505220000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118519563
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	135 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa DIN 46235, Końcówka kablowa DIN 46267 Część 1	Średnica przewodu, maks. AWG	3/0
Średnica przewodu, min. AWG	3/0	obszar zacisku, maks.	95 mm <sup>2</sup>

## Wkładki zaciskowe

Wskaźnik	18	Szerokość zagniecenia	5 mm
Przekrój zacisku aluminium	70	Przekrój zacisku miedzianego	95
Szerokość zacisku w mm	5		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 95 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiamu hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup> głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 ST	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych. Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries) Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235 Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234 Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237 Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495820000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495600000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495610000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495620000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Akcesoria

Typ	KRN-M14/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495780000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495630000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1495640000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M6/-95 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494430000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494890000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494900000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Ilość	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494910000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496080000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496090000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496100000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494670000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496110000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496340000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M10/-95 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496350000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496370000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Ilość	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496380000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Ilość	25 ST	
Typ	VSTN/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494770000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118304220	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M8/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498180000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498190000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498210000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498520000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498220000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Ilość	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498230000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Ilość	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497690000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497710000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Ilość	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497720000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Ilość	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWPN-M16/-95 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497730000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Ilość	25 ST	
Typ	VPN/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498680000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118307917	
Ilość	50 ST	
Typ	KQN-M8/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493260000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303162	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M10/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493270000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303018	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M12/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493280000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302899	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M16/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493290000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303025	
Ilość	25 ST	
Typ	KQN-M20/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493310000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303407	
Ilość	25 ST	
Typ	KSN/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492840000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
Ilość	25 ST	
Typ	VPLN/-95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492950000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302622	
Ilość	50 ST	
Typ	VSTN/95	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1493090000</a>	końcówka kablowa,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Brak
GTIN (EAN)	4050118302929	
Ilość	50 ST	