



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
Nr zam.	2525190000
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Ilość	500 szt.

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Masa netto	0.05 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie standard

Tulejki kablowe

długość powierzchni styku (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 22 maks.		Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.34 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		