

H0,14/12 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, brązowy
Nr zam.	2525200000
Typ	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.03 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie standard

Tulejki kablowe

długość powierzchni styku (L2) 8 mm L1 in mm 12.00 mm

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 26 maks. Długość odizolowania 10 mm

Przekrój przyłącza przewodu 0.14 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000005 ETIM 9.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01