

H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, fioletowy
Nr zam.	2525210000
Typ	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.04 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	standard
---------------	--------	-----------	----------

Tulejki kablowe

długość powierzchni styku (L2)	8 mm	L1 in mm	12.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 24 maks.		Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.25 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		