

## HDC 24B ABU EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nowe obudowy Weidmüller RockStar® IP65 EMV idealnie nadają się do zastosowań w najtrudniejszych warunkach o zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Złącze o zwiększonej wytrzymałości składa się z wkładu wtykowego oraz obudowy ochronnej. Nowe paski z tworzywa sztucznego są łatwe do zamocowania i mogą być wymieniane w dowolnej chwili. Wszystkie obudowy RockStar® firmy Weidmüller wykonane są z wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Dzięki temu są odporne na uderzenia i korozję, a jednocześnie kompaktowe i lekkie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, , Wymiary wlotów kablowych: none
Nr zam.	<a href="#">2527810000</a>
Typ	HDC 24B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118618297
Ilość	1 szt.

## HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



UL File Number Search

[Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus)

E92202

## Wymiary i masa

Głębokość	141 mm	Głębokość (cale)	5.5512 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	47 mm	Szerokość (cale)	1.8504 inch
Masa netto	133.76 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Odporność chemiczna

Substancja	Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Benzyna
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	UV
Odporność chemiczna	Odporny
Substancja	Ozon
Odporność chemiczna	Odporny

## Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	lakier proszkowy
Stopień ochrony	IP65, po podłączeniu		

## wersja

Wymiary wlotów kablowych	none	część górna/część dolna/wieko	część dolna
Ośłona	bez pokrywy	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	0	wersja obudowy	Obudowa panelowa
wersja systemu zamykania	Zatrząsk mocujący boczny u dołu	Rozmiar instalacji	8
wpust kablowy	Nie	Typ	Dobudowa (przewodzenie)
wersja pałaka	Zacisk mocujący boczny	uszczelka	FPM
kolor (RAL)	RAL 9011	BG	8
Odpowiednie do ModuPlug®	Tak		

## wymiary


wpust kablowy	Nie
---------------	-----

## Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Rysunki

Rysunek



wycięcie montażowe



## HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## Elementy współpracujące

www.weidmueller.com

## Rozmiar 8 (24B/64D)



Nowe obudowy Weidmüller RockStar® IP65 EMV idealnie nadają się do zastosowań w najtrudniejszych warunkach o zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Złącze o zwiększonej wytrzymałości składa się z wkładu wtykowego oraz obudowy ochronnej. Nowe paski z tworzywa sztucznego są łatwe do zamocowania i mogą być wymieniane w dowolnej chwili. Wszystkie obudowy RockStar® firmy Weidmüller wykonane są z wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Dzięki temu są odporne na uderzenia i korozję, a jednocześnie kompaktowe i lekkie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 1M40G EMC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2544060000</a>	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po
GTIN (EAN)	4050118618280	podłączeniu, Wpust kablowy od góroacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 ST	mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 64D TSBU 1M40G EMC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2544050000</a>	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po
GTIN (EAN)	4050118618303	podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask
Ilość	1 ST	mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40