



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Łącznik mocy, Wtyk, Wkładka uszczelniająca, PRO-FINET
Nr zam.	2531330000
Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM
GTIN (EAN)	4050118545227
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1.4 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
Temperatura układania	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Ekranowanie	nieekranowane	Średnica płaszczka, maks.	8 mm
Średnica płaszczka, min.	6 mm	materiał uszczelki kabla	EPDM

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		