



Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku M-Print® PRO pozwalają na optymalne wykonywanie znakowań.

Wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach. W przypadku etykiet THM GEW, elastyczny materiał i gruba warstwa kleju umożliwiają użycie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub wężach. Etykiety na rolce THM ET S7 mogą być stosowane do opisywania modułów Simatic 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie. Opisywanie przy użyciu drukarek termotransferowych THM MultiMark lub THM MultiMark Plus

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 58 x 55 mm, biały
Nr zam.	2539390000
Typ	THM ET TA 58/55 WS
GTIN (EAN)	4050118570151
Ilość	1000 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.35 mm	Głębokość (cale)	0.0138 inch
Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2.2835 inch
Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2.1654 inch
Masa netto	1.22 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	samoprzylepny	Szerokość	55 mm
Klasa palności wg UL 94	HB	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	polipropylen
Nadrukowane znaki	bez	Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki



Akcesoria

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja	
Nr zam.	2448880000	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Ilość	1 ST		