

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład narzędzia do zaciskania, 10mm ² , Zaciskanie owalne
Nr zam.	2577940000
Typ	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Ilość	1 szt.

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	25 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	8
Średnica przewodu, min. AWG	8	obszar zacisku, maks.	10 mm ²

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	10
Szerokość zacisku w mm	7		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zaciskanie owalne
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy 10 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accessories

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-10	Wersja
Nr zam.	1492470000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M10/-16	Wersja
Nr zam.	1492510000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M5/-10	Wersja
Nr zam.	1492430000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302349	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M6/-10	Wersja
Nr zam.	1492440000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302356	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M8/-10	Wersja
Nr zam.	1492450000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302226	
Ilość	50 ST	

Końcówki kablowe widełkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidłone wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQIG-M5/-10	Wersja
Nr zam.	1491330000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301335	
Ilość	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQIG-M6/-10	Wersja
Nr zam.	1491340000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm ² - 10 mm ²
Ilość	50 ST	

Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW
lub PC/PA Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane Ze
stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSI/-10	Wersja
Nr zam.	1491430000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ² , 10
GTIN (EAN)	4050118301403	mm ²
Ilość	50 ST	