

ES EPG 60 ISO 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	16mm ² , Zaciskanie owalne
Nr zam.	2577950000
Typ	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Ilość	1 szt.

Technical data**Wymiary i masa**

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Masa netto	25 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	6
Średnica przewodu, min. AWG	6	obszar zacisku, maks.	16 mm ²

Wkładki zaciskowe

Szerokość zagniecenia	7 mm	Przekrój zacisku miedzianego	16
Szerokość zacisku w mm	7		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zaciskanie owalne		
Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	16 mm ²	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Accessories

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-16	Wersja
Nr zam.	1492510000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M5/-16	Wersja
Nr zam.	1492480000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302196	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M6/-16	Wersja
Nr zam.	1492490000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302455	
Ilość	50 ST	
Typ	KQI-M8/-16	Wersja
Nr zam.	1492500000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302516	
Ilość	50 ST	

Końcówki kablowe widełkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidłone wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQIG-M6/-16	Wersja
Nr zam.	1491350000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987	
Ilość	50 ST	
Typ	KQIG-M8/-16	Wersja
Nr zam.	1491360000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301601	
Ilość	50 ST	

Accessories**Końcówki kablowe z bolcem**

Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW
lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe
stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSI/-16	Wersja
Nr zam.	1491440000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,16 mm ² ,16
GTIN (EAN)	4050118301427	mm ²
Ilość	50 ST	