

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M



Konfekcjonowane przewody IE

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Nr zam.	<a href="#">2581730018</a>
Typ	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Ilość	1 szt.

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	1.8 m	Długość (cale)	70.8661 inch
Masa netto	87 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-15 °C...80 °C
Temperatura układania		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka niebieski

## Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku Złoto na niklu

## Budowa kabla

kolor płaszczka	niebieski	Przekrój	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Średnica płaszczka, maks.	5.65 mm	Średnica płaszczka, min.	5.35 mm
tworzywo płaszczka	PVC		

## wtyki lewe

Wtyk po lewej	USB A 3.0, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
---------------	--

## wtyki prawe

Wtyk po prawej	USB A 3.0, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
----------------	--

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		