

IE-USB-3.0-A-A-3M



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
Nr zam.	2581730030
Typ	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
Ilość	1 szt.

IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Długość	3 m	Długość (cale)	118.1102 inch
Masa netto	140 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-15 °C...80 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	niebieski
-----------------	-----------

Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku	Złoto na niklu
--------------------	----------------

Budowa kabla

kolor płaszczka	niebieski	Przekrój	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Średnica płaszczka, maks.	5.65 mm	Średnica płaszczka, min.	5.35 mm
tworzywo płaszczka	PVC		

wtyki lewe

Wtyk po lewej	USB A 3.0, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
---------------	--

wtyki prawe

Wtyk po prawej	USB A 3.0, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
----------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		