

**CABTITE CR 16/8 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W połączeniu z dużą liczbą różnych zacisków ekranowania (KLBÜ), szyny połączenia ekranowania umożliwiają praktyczne, łatwe i szybkie ekranowanie przewodów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyba przyłącza ekranu, Cabtite (system wpustów kablowych), stal, ocynkowana, srebrny, Wysokość: 35.23 mm, Szerokość: 113 mm, Głębokość: 16 mm
Nr zam.	<a href="#">2583910000</a>
Typ	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Ilość	10 szt.

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	35.23 mm	Wysokość (cale)	1.387 inch
Szerokość	113 mm	Szerokość (cale)	4.4488 inch
Średnica	5.3 mm	Wymiar mocowania wysokość	5.91 mm
Wymiar mocowania szerokość	5.3 mm	Masa netto	40.2 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Silikon	Nie	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	stal, ocynkowana		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		