

CABTITE GI X BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zatraskowa wkładka montażowa umożliwia dowolną konfigurację otworów ramy i zastosowanie małych lub dużych elementów uszczelniających. "Kliknięcie" potwierdza prawidłową instalację. Oznacza to, że system wprowadzania przewodów Cabtite może być uniwersalnie skonfigurowany do różnych wymagań (przewody, przewodniki, węże, linie pneumatyczne i hydrauliczne).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkładka, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 44 mm, Szerokość: 44 mm, Głębokość: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2584290000
Typ	CABTITE GI X BK
GTIN (EAN)	4050118616439
Ilość	5 szt.

CABTITE GI X BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Głębokość	17.5 mm	Głębokość (cale)	0.689 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Najmniejsza wysokość montażu	17.5 mm	Szerokość	44 mm
Szerokość (cale)	1.7323 inch	Masa netto	5.04 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Silikon	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Halogenki	Nie	Stopień ochrony	IP66
Materiał podstawowy	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym	uszczelka	TPE

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE GI X BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

