

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe zaciskane RJ45 według IEC
60603-7-51 do żył o średnicy do 1,05 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk RJ45 zacisk, z zabezpieczeniem przed załamaniem; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.	2584980000
Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Ilość	10 szt.

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 4.5 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	Crimp
Opis artykułu	z zabezpieczeniem przed załamaniem; 6,5 - 7,5 mm	Okablowanie	PROFINET
Barwny	inne	Średnica izolacji, min,	1.3 mm
Średnica izolacji, maks,	1.6 mm	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiał styków	stop miedzi	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 23...AWG 22 sztywny (AWG)		Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 23...AWG 22 elastyczny (AWG)		Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, ...0.35 mm ² elastyczny	
Średnica płaszczka, maks.	7.5 mm	Materiał tulejki przeciwwzgięciowej	Poliamid PA6, UL 94-V0
Ekranowanie	360°; obudowa dookólna	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne



Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 10 mΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V AC/DC	Opór izolacji	500 MΩ
Napięcie znamionowe	150 V	Prąd znamionowy	1,5 A
PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia prasujące do modułowych złączy wtykowych



Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Trzy funkcje w jednym narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Wersja	
Nr zam.	2614210000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali	
GTIN (EAN)	4050118621631		
Ilość	1 ST		

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państw urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-RJ45	Wersja	
Nr zam.	2552580000		
GTIN (EAN)	4050118562583		
Ilość	10 ST		