

HDC MBUS CT A 9.2-10.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pressing tool
Nr zam.	2592690000
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3
GTIN (EAN)	4050118603798
Ilość	1 szt.

HDC MBUS CT A 9.2-10.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	251 mm	Długość (cale)	9.8819 inch
Masa netto	646.2 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oc817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, z wymiennymi wkładami
-----------	------------------------------------

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	10.3 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	9.2 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		