

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek
Nr zam.	2599430000
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Ilość	1 szt.

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	253 mm	Głębokość (cale)	9.9606 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12.5984 inch
Szerokość	253 mm	Szerokość (cale)	9.9606 inch
Masa netto	5800 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia 5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

systemy opisywania

typ znacznika	MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek	Memory (RAM)	256 MB
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Interfejs	USB 2.0, Ethernet	Oprogramowanie system operacyjny	M-Print® PRO Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Napięcie zasilania	100 - 240 V AC	Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI
szybkość druku	max. 150 mm/s	Pobierz	M-Print PRO
zasilanie bateriami	Nie		
Objęte zakresem dostawy	THM MultiMark, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilania sieciowego, Wtyk Euro, Wtyk US, Wtyczka UK, Sterownik drukarki, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Rolka dociskowa		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	THM MMP CASE	Wersja
Nr zam.	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK CUTTER	Wersja
Nr zam.	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK PERFORATOR	Wersja
Nr zam.	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Ilość	1 ST	
Typ	THM MMP EXT.RH	Wersja
Nr zam.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Wersja
Nr zam.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER 30	Wersja
Nr zam.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF	Wersja
Nr zam.	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER MF-W	Wersja
Nr zam.	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Wersja
Nr zam.	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Wersja
Nr zam.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Ilość	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Wersja
Nr zam.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Wersja
Nr zam.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Ilość	1 ST	
Typ	MULTIMARK ROLLER TB	Wersja
Nr zam.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Ilość	1 ST	

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja
Nr zam.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Wersja
Nr zam.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 ST	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Wersja
Nr zam.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Ilość	1 ST	

M-Print® PRO



Oprogramowanie M-Print® PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem do® to profesjonalny, oparty na systemie Windows sposób druku oraz zamawiania etykiet i znaczników firmy Weidmüller. . Stosując to oprogramowanie można usprawnić proces oznaczania własnych urządzeń elektrycznych. Bez wysiłku, profesjonalnie i szybko można projektować i zamawiać materiały do znakowania: z tekstem, ramkami, liniami, grafikami, kodami paskowymi, numerami serii i zdjęciami. Zintegrowany katalog produktów do wszystkich etykiet i znaczników, łącznie ze zdjęciami, linkiem do strony internetowej i do arkusza danych produktu Oznaczniki i etykiety można projektować z dowolną liczbą poziomów. Dostosowane do indywidualnych potrzeb formatowanie poszczególnych znaków tekstu (RTF) Kopiowanie i wklejanie tekstów wraz z formatowaniem Dostępny w 20 wersjach językowych w formacie UNICODE Wprowadzanie danych w etykietach, arkuszach kalkulacyjnych lub bezpośrednio w programie Microsoft Excel Tworzenie skal; numeryczne oraz alfanumeryczne liczniki i sekwencje Szeroki wybór formatów obrazu (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif) Biblioteka graficzna z symbolami elektrycznymi Możliwość skorzystania z opcji drukarek produktowych, np. ESG 9/20 do PrintJet; MultiMark dla drukarek termotransferowych Usługa aktualizowania on-line przez Internet Interfejs Weidmueller Configurator (WMC) Kreator importu obsługujący różne formaty plików (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) do tworzenia własnych skryptów importujących Przesyłanie danych z systemów CAE Stały podgląd wydruku: można sprawdzić wygląd wydruku nawet podczas projektowania, edycja WYSIWYG Obsługiwane urządzenia wyjściowe: wszystkie drukarki Weidmueller (np. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, itd.) oraz standardowe drukarki ze sterownikiem Microsoft Windows®. Optymalne i szybkie dostosowywanie urządzeń wyjściowych Tworzenie wielopoziomowych struktur znaczników i etykiet

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	M-PRINT PRO	Wersja
Nr zam.	1905490000	program do oznaczania, Oprogramowanie, Windows 10, Windows
GTIN (EAN)	4032248526291	11, Oprogramowanie drukarki
Ilość	1 ST	