

## SAI-T-M12-K

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Y connector
Nr zam.	<a href="#">2616500000</a>
Typ	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
Ilość	1 szt.

## SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cULus)	E310075

## Wymiary i masa

Masa netto	100 g
------------	-------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	K-coded
Powierzchnia styku	pozlacany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	12 A	Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C

## Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-111
--------------------------------	-----------------

## Dane ogólne

Liczba biegunów	5	kodowanie	K-coded
Powierzchnia styku	pozlacany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	12 A	Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Napięcie znamionowe	630 V AC	Przyłącze ekranu	Nie
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-T-M12-K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rysunki**

www.weidmueller.com


**Rysunek wymiarowy**



**Schemat biegunów**



**Schemat biegunów**



**Schemat biegunów**

