

WS 8/6 MM BP WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznika ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 6 mm, Weidmüller, biały |
| Nr zam. | 2619820000 |
| Typ | WS 8/6 MM BP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626261 |
| Ilość | 6000 szt. |

WS 8/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Wysokość | 8 mm | Wysokość (cale) | 0.315 inch |
| Szerokość | 6 mm | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 0.08 g | | |

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -50...90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Wykonanie | bezhalogenowy | Szerokość | 6 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C | Barwny | biały |
| Halogenki | Nie | Materiał podstawowy | PC-ABS, TPU |
| Nadrukowane znaki | neutralna | Wielkość pola opisowego | 7 x 5.5 mm |
| Kompatybilna drukarka | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
| Aplikacja / producent | Weidmueller | Ilość na rolkę | 6000 |

Ważna informacja

Informacje produktowe Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Rysunki



WS 8/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Wersja |
| Nr zam. | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Ilość | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ | THM MMP EXT.RH | Wersja |
| Nr zam. | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | MULTIMARK ROLLER TB | Wersja |
| Nr zam. | 2438500000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | |
| Ilość | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Wersja |
| Nr zam. | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| Ilość | 1 ST | |