

**FP ENC DR07 142 XB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.  
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujące i  
wiele innych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 142 mm, dla podstawy
Nr zam.	<a href="#">2633450000</a>
Typ	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Ilość	5 szt.

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	7.5 mm	Głębokość (cale)	0.2953 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Szerokość	142 mm	Szerokość (cale)	5.5905 inch
Masa netto	10.8 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Materiał podstawowy	stal, ocynkowana	Materiał izolacyjny	Stal
Barwny	srebrny, czarny	rodzaj montażu	wtykany
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dla podstawy	Wykonanie	bez otworu podłużnego

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## Informacje ogólne

Materiał izolacyjny	Stal	Materiał podstawowy	stal, ocynkowana
Barwny	srebrny, czarny		

**Drawings**

