

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Opcjonalne akcesoria umożliwiające dostosowanie Centrum obróbki przewodów do indywidualnych wymagań. Systemy wprowadzania kabli bezpośrednio na pojeździe warsztatowym lub jednostce zewnętrznej, dodatkowe drukarki lub płytki chwytające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automaty
Nr zam.	2634140000
Typ	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Ilość	1 szt.

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	750 mm	Głębokość (cale)	29.5275 inch
Wysokość	1800 mm	Wysokość (cale)	70.866 inch
Szerokość	1100 mm	Szerokość (cale)	43.307 inch
Masa netto	30000 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

WPC

przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ wyświetlacza	15-calowy ekran dotykowy
wskazówka	obrotowy uchwyt wyświetlacza, Nośność maks. 180 kg, Panel z kompletnym okablowaniem, dodatkowymi wtyczkami zasilania sieciowego oraz portami USB, Do zastosowań mobilnych	Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar

automaty do przycinania kabli

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		