

## CABTITE BP 4MM PA



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 4 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652320000</a>
Typ	CABTITE BP 4MM PA
GTIN (EAN)	4050118662443
Ilość	25 szt.

## CABTITE BP 4MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0.4724 inch
Szerokość	4 mm	Szerokość (cale)	0.1575 inch
Długość	12 mm	Długość (cale)	0.4724 inch
Średnica	4 mm	Masa netto	0.35 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 120 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	4 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		