

CABTITE BP 7MM PA



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 7 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2652350000
Typ	CABTITE BP 7MM PA
GTIN (EAN)	4050118662450
Ilość	25 szt.

CABTITE BP 7MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	16 mm	Wysokość (cale)	0.6299 inch
Szerokość	7 mm	Szerokość (cale)	0.2756 inch
Długość	16 mm	Długość (cale)	0.6299 inch
Średnica	7 mm	Masa netto	0.52 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	7 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	7 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		