

## CABTITE BP 8MM PA



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 8 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652360000</a>
Typ	CABTITE BP 8MM PA
GTIN (EAN)	4050118662467
Ilość	25 szt.

## CABTITE BP 8MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	16 mm	Wysokość (cale)	0.6299 inch
Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0.315 inch
Długość	16 mm	Długość (cale)	0.6299 inch
Średnica	8 mm	Masa netto	0.72 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	8 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	8 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		