



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652380000</a>
Typ	CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	4050118662481
Ilość	25 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	16 mm	Wysokość (cale)	0.6299 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0.3937 inch
Długość	16 mm	Długość (cale)	0.6299 inch
Średnica	10 mm	Masa netto	2.01 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 120 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	10 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	10 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		